



Le bocchette di ripresa porta filtro sono utilizzate per ripresa d'aria nei blocchi operatori o nell'industria farmaceutica (aspirazione di polveri ecc.).
The return grilles are suitable for the return air in the hospital or laboratories.

Descrizione:

- ✓ Telaio porta filtro in acciaio zincato 10/10 con predisposizione di fori per fissaggio diretto al muro, al soffitto o al plenum;
- ✓ Griglia a maglia quadra (20x20) in acciaio zincato 10/10, verniciatura epossidica RAL 9010, fissata al porta filtro con viti.

Esecuzione:

- ✓ Possibile realizzazione in inox AISI 304;

Accessori:

- ✓ Plenum con attacco superiore o laterale ;
- ✓ Serrandina di regolazione ;

Construction:


- ✓ Door filter in galvanised steel thickness 1,0 mm with predisposition for fix to the wall, the ceiling or the plenum ;
- ✓ Grill (20x20) in galvanized steel 10/10, epoxy paint RAL 9010, fixed to the door filter with screw;

Execution:

- ✓ In inox AISI 304;

Accessories:

- ✓ Plenum with top or side spigot;
- ✓ Multileaf dampers.



Dimensioni Nominali	A	B	Lr	Hr	Dimensioni filtro
300X200	342	242	272	172	264x164
300X300	342	342	272	272	264x264
400X200	442	242	372	172	364x164
400X300	442	342	372	272	364x264
400X400	442	442	372	372	364x364
500X400	542	442	472	372	464x364
500X500	542	542	472	472	464x464
600X300	642	342	572	272	564x264
600X400	642	442	572	372	564x364
600X600	642	642	572	572	564x564
800X400	842	442	772	372	764x364
800X800	842	842	772	772	764x764
1000X500	1042	542	972	472	964x464